


FOCAL LENGTH (EFL): 60 ±0,6

BACK FOCAL LENGTH (BFL): 58,37

1 AR COATING: 1310nm V-COAT
R(ABS) < 0,25% @ 1310nm @ 0° AOI

LEFT SURFACE	MATERIAL	RIGHT SURFACE
R 31,02±0,031 CX	GLASS N-BK7 517/642	R ∞ PL
Øe 11		Øe 11
3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm		3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm
4/ -		4/ 1,93'
5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/ -		6/ -

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED		FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics®
ROHS: COMPLIANT	SCALE: NONE	λ = 587,6nm	
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY			TITLE: 12,0mm Diameter x 60,0mm FL, 1310nm V-Coat, PCX Lens
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING		ALL DIMS IN: mm	DWG NO: 84176
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110			SHEET SIZE: A4 SHEET 1 OF 1